

キャンドル芯とワックスの対応目安表 西山蠟燭工房

キャンドル直径	パラフィン系	ソイ系	ジェル系	蜜蝋・パーム系
LX 芯 パラフィン・ジェル系に向いている芯				
3-4cm	LX8	LX10	LX8	LX10
4-5cm	LX10	LX12	LX10	LX12
5-6cm	LX12	LX18	LX12	LX18
6-7cm	LX18	LX20	LX18	LX20
7-8cm	LX20	LX22	LX20	LX22
8-10cm	LX22	LX26	LX22	LX26
10-12cm	LX26	LX30	LX26	LX30
12-15cm	LX30	-	LX30	-
BW 芯 蜜蝋・ソイワックス等に向いている芯				
3-4cm	-	BW2	-	BW1
4-6cm	BW1	BW3	BW1	BW2
5-7cm	BW2	BW3	BW2	BW3
6-8cm	BW3	BW4	BW3	BW4
7-9cm	BW4	BW5	BW4	BW5
8-10cm	BW5	BW6	BW5	BW6
PA 芯 パームワックス・自家精製蜜蝋など炎が小さくなるワックスに向いている芯				
3-5cm	-	-	-	PA1
4-6cm	PA1	PA1	PA1	PA2
5-7cm	PA2	PA2	PA2	PA3
6-8cm	PA3	PA3	PA3	PA4
8-10cm	PA4	PA4	PA4	PA5
9-12cm	PA5	PA5	PA5	PA6
EW 芯 (アースウィック) 木の芯で全ワックスに使用可能				
3-5cm	EW1~1.5	EW1.5~2	EW1.5~2	EW2.5~3
5-8cm	EW2~2.5	EW2.5~3	EW2.5~3	EW3.5~4
8-10cm	EW3~3.5	EW3.5~4	EW3.5~4	EW4.5~5
10-12cm	EW4~4.5	EW4.5~5	EW4.5~5	EW5~5.5
12-14cm	EW5~5.5	EW5.5~6	EW5.5~6	EW5.5~6
15cm	EW5.5~6	EW6	EW6	EW6
座金 (使用する容器や形状により使い分けして下さい) 座金は芯の転倒防止など安全性を高めます。				
2C タイプ：ポータティブ・ティーライトキャンドル向け。				
6C タイプ：ガラス充填タイプ向け。				
10C タイプ：大型ガラス充填タイプ、高さのあるピラーキャンドル向け。				
※2C/6c/10C 共に LX22/BW4/PA5 以上の芯は太いため座金の穴に通りません				

* 芯サイズとワックスの組み合わせは当店での一般的なワックスによる試験結果での目安となりますので、
 特殊なワックスや独自配合ワックスによっては芯サイズが大幅に変動する場合がありますのでご理解下さい。